

DUO-CONTAINER DE TYPE DC




DC 1000

Transport international de substances liquides dangereuses selon «ADR/RID/ IMDG-Code », groupes d'emballages II et III

- D'après le DIN 30741, partie 2
- Bac extérieur avec bac intérieur
- Un bac de rétention n'est pas nécessaire
- Ouverture de remplissage Ø 457 mm avec couvercle à dôme verrouillable
- Soupape de surpression 3/4", 0,5 bar
- 2 manchons 2" avec bouchons
- Jauge de contrôle d'étanchéité
- Marche rabattable
- Prises pour chariot élévateur à fourches, transpalette et grue
- Densité max. 1,8 kg/l
- Collecte et stockage intérieur et l'extérieur
- Entonnoir
- Le DC 450 peut être également utilisé comme bac collecteur pour les liquides des catégories 1-3 du SGH

Options

- Entonnoir avec tamis en inox
- Gravure du nom
- Clé pour écrous papillon



DC 450



Entonnoir avec tamis en inox



Clé pour écrous papillon

AGREMENTS ONU

- 31A/Y/D/BAM 12672-BAUER/10200/
- 31A/Y/D/BAM 12673-BAUER/10200/

| | Volume en l | Dimensions (LxPxH) en mm | Empilable | Charge admissible en kg | Poids en kg |
|---------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| DC 450 | 450 | 1200 x 1000 x 900 | sur 3 niveaux | 1100 | 290 |
| DC 1000 | 1000 | 1200 x 1000 x 1580 | sur 3 niveaux | 2230 | 430 |

Surface:

galvanisé